



Exzenterpolierer Flex XFE 7-15 150

Strana 1 od 2

Flex XFE 7-15 150 je rotační okružní leštička pro leštění karoserií vozidel, pro lakování a pro oblast malých oprav. Leštička má výkon 420 W a lešticí zdvih 15 mm, což zajišťuje vysoký stupeň účinnosti. Rotační okružní leštička je ideální pro opracování laků citlivých na teplotu, protože umožňuje na povrchu pracovat za nízkých teplot. Leštička Flex používá k tomuto účelu elektroniku mikroprocesoru VR. To znamená: Udržení konstantního počtu otáček pomocí tachogenerátoru, jemné spuštění, spínač akceleratoru, blokování proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, monitorování teploty a předvolba počtu otáček. Pohon s volnoběhem leštičky Flex XFE 7-15 150 umožňuje konečnou úpravu bez jakýchkoliv stop. Ergonomická a flexibilní možnost uchopení díky optimálně umístěnému povrchu SoftGrip zajišťuje, že zařízení perfektně padne do ruky.

Další výhody & informace:

- Spínač akceleratoru pro pomalé a citlivé spuštění a aretování pro nepřetržitý chod
- Speciální tlumicí kotouč se „suchým zipem“ pro leštění + vysoce hladký chod díky korekčnímu závaží
- Optimalizované vedení vzduchu pro maximální účinek chlazení motoru a převodovky. Bez odpadního vzduchu nepříjemného pro uživatele
- Plochá převodovka snižuje vzdálenost k povrchu. To umožňuje vést zařízení bezpečně v každé poloze
- Hmotnost: 2,4 kg
- Délka kabelu 4 m
- Lešticí kotouč: 125 mm & 150 mm – speciální „suchý zip“

Oblasti použití

Leštička je koncipována

- pro použití při úpravě vozidel, při lakování, v průmyslu a řemeslné výrobě,
- pro všechny typy leštění s lešticími houbičkami nebo houbičkami Lammfell,
- pro broušení s brusným papírem se „suchým zipem“,
- pro práce na laku citlivém na teplotu,
- pro konečnou úpravu bez jakýchkoliv stop

Doporučené použití

Před použitím si přečtěte návod k použití.

Obaly

Obaly	Č. produktu
1 ks	999573



Exzenterpolierer Flex XFE 7-15 150

Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.

Strana 2 od 2