



Fine Cut F6.01

Delikatna politura ścierna bez oleju silikonowego

Strona 1 od 2

Inteligentna politura maszynowa najnowszej generacji o jakości zapewnionej przez wyjątkowe tlenki glinu. Inteligentna ziarnistość zapewnia bardzo szybkie, całkowite usuwanie zarysowań z myjni samochodowych i podobnych śladów użytkowania oraz nadaje lakierowi długo utrzymujący się, głęboki połysk. Bezproblemowo usuwa ślady po szlifowaniu mediami polerskimi o gradacji aż do P2500. Delikatna pasta polerska Fine Cut F6.01 nadaje się tym samym do perfekcyjnej obróbki średnio lub silnie zwiertzałych lakierów. Idealnie dostosowana do obróbki lakierów odpornych na zarysowania.

Dziedziny zastosowania

Powłoki lakiernicze na samochodach osobowych, pojazdach użytkowych, motocyklach itp.

Zalecane zastosowanie

Delikatną pastę polerską Fine Cut F6.01 nanieść na medium polerskie (Fine Cut Pad lub futro polerskie) i polerować wyczyszczoną wstępnie powierzchnię z maksymalną prędkością 2000 obr/min. wykonując ruchy na krzyż. Efekt czyszczenia można zmieniać przez wywierany nacisk, medium polerskie i prędkość obrotową. Na początku procesu szlifowania zalecamy obróbkę z większym naciskiem na niższych obrotach. Potem stopniowo zmniejszać nacisk i wypolerować na wysoki połysk z większą prędkością obrotową. Ostatnie resztki polimy można łatwo usunąć za pomocą naszej profesjonalnej ściereczki z mikrofibry ciętej ultradźwiękami. Ewentualnie powstałe naloty lub ślady po polerowaniu usunąć za pomocą naszej polimy antyhologramowej o wysokim połysku (Micro Cut M3.02).

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
1 L	405001
0,25 L	405250

Komunikaty ostrzegawcze

Przed użyciem wstrząsnąć.;Przed użyciem wypróbować działanie produktu i sprawdzić jego przydatność.;Nie stosować na gorących powierzchniach.;Chronić przed mrozem i nadmierną temperaturą.;

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad



Fine Cut F6.01

Delikatna politura ścierna bez oleju silikonowego

pozostajemy do dyspozycji.

Strona 2 od 2