



Micro Cut M3.02

Микро-абразивная политура без содержания силиконового масла

Страница 1 из 2

Политура для зеркального блеска с устранением эффекта „голограммы“ Micro Cut M3.02 – машинный микро-полирующий состав последнего поколения, предназначенный для долговременного устранения полировальной „вуали“, „голограмм“, мелких царапин и аншлифов до размера зернистости 3.000 на всех лакокрасочных системах (включая системы, устойчивые к возникновению царапин). Благодаря использованию высокоспециализированных, супероднородных абразивных материалов даже на тёмных и подобных чувствительных цветовых тонах покрытий при экстремальных условиях освещения получается блестящий и стойкий результат заключительной обработки с зеркальным блеском. Эффект „голограммы“ и мелкие царапины механически устраняются, а не замазываются, как это часто бывает. Политура для зеркального блеска с устранением эффекта „голограммы“ Micro Cut M3.02 чрезвычайно экономична, хорошо полируется и снимается без остатка.

Области применения

Лакокрасочные покрытия легковых автомобилей, автомобилей хозяйственного назначения, мотоциклов и т.д.

Рекомендация по применению

Для получения оптимальных результатов мы рекомендуем производить обработку нашей фирменной Micro Cut Pad, предназначенной для устранения эффекта „голограммы“, и с помощью эксцентриковой полировальной машины с принудительным вращением (например, Makita PO5000C, максимальное число оборотов). В качестве альтернативы возможна обработка с помощью ротационной полировальной машины в сочетании с нашей Micro Cut Pad, предназначенной для устранения эффекта „голограммы“. Засохшие или новые губки перед использованием следует пропитать политуры. Выключенной полировальной машиной равномерно нанести политуру на обрабатываемую поверхность, а затем лёгкими движениями располировать перекрёстным способом до тех пор, пока не образуется прозрачная плёнка, то есть пока не произойдёт полное разложение содержащегося оксида алюминия. Губки, использованные для нанесения этого продукта, не применять для нанесения других продуктов. Для устранения остатков политуры без нанесения царапин и штрихов мы рекомендуем использовать нашу фирменную микрофибровую салфетку „Profi“ без кетельных швов, нарезанную ультразвуком.

Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
1 L	403001
0,25 L	403250



Micro Cut M3.02

Микро-абразивная политура без содержания силиконового масла

Предупреждения

Перед использованием взболтать.;Перед использованием проверить на пригодность и совместимость.;Не использовать на горячих поверхностях.;Беречь от мороза и чрезмерной жары.;

Страница 2 из 2

Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании к ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.